

KERN ORF 2WM

KERN

Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni multiple in ambulatorio e nel settore industriale
► Rifrattometro PREMIUM



Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	4,5 V

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	215×190×55 mm
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×200×65 mm
Peso netto	0,55821 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	0,65 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290
---	---------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro digitale
Famiglia di prodotti	ORF-W

Sistema di misura

Compensazione automatica della temperatura (ATC)	✓
Metodo di misurazione	Riflessione totale
Campo di applicazione	Vino
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	5 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	145×67×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	90 sec
Protetta IP - unità completa	IP65
Display a colori	✓
Compensazione automatica di temperatura	✓