

KERN ORF 2WM

KERN

Digitale meting van de brekingsindex voor uiteenlopende toepassingen in laboratorium en industrie ►
PREMIUM-refractometer



Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	1.300 mAh
Batterij spanning	4,5 V

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×65 mm
Nettogewicht	0,55821 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,65 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Digitale refractometer
Productfamilie	ORF-W

Meetsysteem

Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
Meetmethode	Totale reflectie
Toepassingsgebied	Wijn
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meettemperatuur [Min] (°C)	5 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	145×67×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Digitaal

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	90 sec
Bescherming IP - complete unit	IP65
Kleurweergave	✓
Automatische temperatuurcompensatie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA