

KERN OZG 493

KERN

Lo specialista per gioiellieri e industria orafa



Distanza di lavoro	86 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	3,6 x
Rapporto di ingrandimento	5,1:1
Campo visivo [Min]	5,6 mm
Campo visivo [Max]	28 mm
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico
Ingrandimento totale standard [Min]	7 x
Ingrandimento totale standard [Max]	36 x

Illuminazione

Tipo di illuminazione luce incidente	Halogen
Intensità di illuminazione luce incidente	10 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	10 W
Tipo di illuminazione luce trasmessa	Alogeno
Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×365×245 mm
Peso netto	5,348 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	6 kg

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZG-4

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	310×170×350 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Oculari fissi	✓
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5
Procedimento a contrasto	Campo luminoso Campo oscuro
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Distanza interpupillare [Min]	55 mm

Oculare

Oculare ampiezza del campo	WF
Oculare ingrandimento	10 x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30,5 mm

Messa a fuoco

Regolazione della torsione	✓
----------------------------	---

KERN OZG 493

KERN

Lo specialista per gioiellieri e industria orafa

Peso di spedizione 8,4 kg

Pittogrammi

STANDARD

