

KERN OZL 445

KERN

L'economico e flessibile stereomicroscopio zoom per lavoratori, centri di prova e controlli qualità



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZL-44

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	230×235×360 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Oculari fissi	✓
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Distanza interpupillare [Min]	55 mm

Oculare

Oculare ampiezza del campo	WF
Punto di vista	Standard
Oculare ingrandimento	10 x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30,5 mm

Messa a fuoco

Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	86 mm
Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	3,6 x
Rapporto di ingrandimento	4,8:1
Campo visivo [Min]	6 mm
Campo visivo [Max]	28 mm
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico
Altezza del campione [Max]	100 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7,5 x
Ingrandimento totale standard [Max]	36 x

Illuminazione

Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	1 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	0,35 W
Tipo di illuminazione luce trasmessa	LED
Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	4,5 V
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	AUS
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
	US
	CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
-------------------------	-----

KERN OZL 445

KERN

L'economico e flessibile stereomicroscopio zoom per lavoratori, centri di prova e controlli qualità

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	475×370×300 mm
Peso netto	4,31 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	10,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

