

KERN OZL 45 1

KERN

Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft



Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	5 x
Vergrößerungsverhältnis	6,7:1
Sehfeld [Min]	5 mm
Sehfeld [Max]	33 mm
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Probenhöhe [Max]	120 mm
Standard-Gesamtvergrößerung [Min]	7,5 x
Standard-Gesamtvergrößerung [Max]	50 x

Beleuchtung

Beleuchtungsart Auflicht	Halogen
Beleuchtungsstärke Auflicht	10W
Beleuchtungsstärke Durchlicht	10W
Beleuchtungsart Durchlicht	Halogen
Beleuchtungsrichtung	Auflicht Durchlicht
Beleuchtung dimmbar	Auflicht + Durchlicht, zusammen

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	220 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	475×345×320 mm
Nettogewicht	4,585 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	10,5 kg

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop
Produktfamilie	OZL-45

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	330×270×460 mm
Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Dioptrienausgleich	beidseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Kontrastverfahren	Hellfeld
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Pupillenabstand [Min]	55 mm

Okular

Okular Feldweite	HSWF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Sehfeld	23 mm
Okular Durchmesser	30 mm

Fokussierung

Drehmomentregulierung	✓
Arbeitsabstand	113 mm

KERN OZL 451



Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft

Piktogramme

STANDARD

