

KERN OZL 45 1

KERN

Le microscope à zoom stéréo avec éclairage halogène, pour laboratoires, établissements de formation, organismes de contrôle de la qualité ou agriculture



Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	5 x
Rapport de grossissement	6,7:1
Champ visuel [Min]	5 mm
Champ visuel [Max]	33 mm
Mécanisme de focalisation	vis macrométrique
Hauteur de l'échantillon [Max]	120 mm
Grossissement total standard [Min]	7,5 x
Grossissement total standard [Max]	50 x

Éclairage

Type d'éclairage lumière incidente	Halogen
Intensité d'éclairage lumière incidente	10 W
Intensité d'éclairage lumière transmise	10 W
Type d'éclairage lumière transmise	Halogène
Intensité d'éclairage	Éclairage incident Éclairage transmis
Éclairage à intensité variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, ensemble

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	220 V
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	475×345×320 mm
Poids net	4,585 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,6 kg

Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Microscope stéréo
Famille de produits	OZL-45

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	330×270×460 mm
Système optique	Greenough
Tube type	Binoculaire
Angle d'inclinaison du tube	45°
Rotation du tube à 360°	✓
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5
Procédé de contraste	Champ clair
Écart pupillaire [Max]	75 mm
Écart pupillaire [Min]	55 mm

Oculaire

Oculaire profondeur de champ	HSWF
Oculaire magnification	10 x
Oculaire champ de vision	23 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Mise au point

Régulation du couple	✓
Distance de travail	113 mm

KERN OZL 451

KERN

Le microscope à zoom stéréo avec éclairage halogène, pour laboratoires, établissements de formation, organismes de contrôle de la qualité ou agriculture

Poids brut env. 6 kg

Poids d'expédition 10,5 kg

Pictogrammes

STANDARD

