

KERN OZL 45 1

KERN

Stereomicroscopio zoom con illuminazione alogena, per laboratori, centri di formazione, controllo qualità o agricoltura



Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	5 x
Rapporto di ingrandimento	6,7:1
Campo visivo [Min]	5 mm
Campo visivo [Max]	33 mm
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico
Altezza del campione [Max]	120 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7,5 x
Ingrandimento totale standard [Max]	50 x

Illuminazione

Tipo di illuminazione luce incidente	Halogen
Intensità di illuminazione luce incidente	10 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	10 W
Tipo di illuminazione luce trasmessa	Alogeno
Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Illuminazione dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, insieme

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	475×345×320 mm
Peso netto	4,585 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZL-45

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	330×270×460 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Distanza interpupillare [Min]	55 mm

Oculare

Oculare ampiezza del campo	HSWF
Oculare ingrandimento	10 x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare diametro	30 mm

Messa a fuoco

Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	113 mm

KERN OZL 451

KERN

Stereomicroscopio zoom con illuminazione alogena, per laboratori, centri di formazione, controllo qualità o agricoltura

Peso netto ca.	4,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	10,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

