

KERN OZL 45 1

KERN

Microscópio estéreo-zoom com iluminação halogénica, para laboratório, entidade de formação profissional, controlo de qualidade ou agricultura



Zoom [Min]	0,75 x
Zoom [Max]	5 x
Rácio de ampliação	6,7:1
Campo visual [Min]	5 mm
Campo visual [Max]	33 mm
Mecanismo de focalização	parafuso macrométrico
Altura da amostra [Max]	120 mm
Ampliação total padrão [Min]	7,5 x
Ampliação total padrão [Max]	50 x

Iluminação

Tipo de iluminação luz incidente	Halogen
Intensidade de iluminação luz incidente	10 W
Intensidade da iluminação luz transmitida	10 W
Tipo de iluminação luz transmitida	Halogéneo
Intensidade da iluminação	Luz de incidência Luz de transmissão
Iluminação regulável	Luz de incidência + Luz de transmissão, em conjunto

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	220 V
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK CH

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	475×345×320 mm
Peso líquido	4,585 kg

Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Microscópio estéreo
Família de produto	OZL-45

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões (L×P×A)	330×270×460 mm
Sistema ótico	Greenough
Tubo tipo	Binocular
Ângulo de inclinação do tubo	45°
Tubo com rotação de 360°	✓
Compensação de dioptrias	ambos lados
Compensação de dioptrias [Min]	-5
Compensação de dioptrias [Max]	5
Método de contraste	Campo brilhante
Distância interpupilar [Max]	75 mm
Distância interpupilar [Min]	55 mm

Ocular

Ocular amplitude do campo	HSWF
Ocular ampliação	10 x
Ocular campo de visão	23 mm
Ocular diâmetro	30 mm

Focalizando

Regulação de torque	✓
Distância de trabalho	113 mm

KERN OZL 45 1

KERN

Microscópio estéreo-zoom com iluminação halogénica, para laboratório, entidade de formação profissional, controlo de qualidade ou agricultura

Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	10,5 kg

Pictogramas

STANDARD

