

KERN OZM 952UK

KERN

Voorgedefinieerde stereomicroscoopsets met PREMIUM universele standaard en verlichting voor een goed functionerende werkplek



| Categorie | |
|------------------|----------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscoop |
| Productgroep | Stereomicroscoop set |
| Productfamilie | OZM-9 |

| Ontwerp | |
|------------------------------|--------------|
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Binoculaire |
| Hoek van de tubus | 45° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -6 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 6 |
| Contrastmethode | Helderveld |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm |

| Oculair | |
|----------------------|----------------|
| Oculair veldbreedte | HSWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10 x |
| Oculair gezichtsveld | 23 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

| Focus | |
|---------------------|---------|
| Draaimomentregeling | ✓ |
| Werkende afstand | 110 mm |
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |
| Vergroting | 6,4:1 |
| Blikveld [Min] | 5,1 mm |
| Blikveld [Max] | 32,8 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Focusmechanisme | grove scherpstelling |
| Monsterhoogte [Max] | 130 mm |
| Totale standaardvergroting [Min] | 7 x |
| Totale standaardvergroting [Max] | 45 x |

| Verlichting | |
|---|-----------------|
| Type verlichting invallend licht | LED |
| Verlichtingsintensiteit invallend licht | 4,5 W |
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht |
| Verlichting dimbaar | Opvallend licht |

| Stroomvoorziening | |
|--|----------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | UK |

| Milieuomstandigheden | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

| Verpakking & verzending | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 700x520x350 mm |
| Nettogewicht | 11 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 11 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 25,5 kg |

| Pictogrammen | |
|--------------|--|
|--------------|--|