

KERN OZP 556

KERN

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eersteklas optiek



Categorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscop |
| Productgroep | Stereomicroscop |
| Productfamilie | OZP-5 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Ontwerp

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 330×285×470 mm |
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Binoculair |
| Hoek van de tubus | 35° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -6 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 6 |
| Contrastmethode | Helderveld Donkerveld (optioneel) |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm |

Oculair

| | |
|----------------------|-------|
| Oculair veldbreedte | HSWF |
| Oculair vergroting | 10 x |
| Oculair gezichtsveld | 23 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

Focus

| | |
|---------------------|--------|
| Draaimomentregeling | ✓ |
| Werkende afstand | 108 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Zoom [Min] | 0,6 x |
| Zoom [Max] | 5,5 x |
| Vergroting | 9,2:1 |
| Blikveld [Min] | 4,2 mm |
| Blikveld [Max] | 38,3 mm |
| Focusmechanisme | grove scherpstelling |
| Monsterhoogte [Max] | 110 mm |
| Totale standaardvergroting [Min] | 6 x |
| Totale standaardvergroting [Max] | 55 x |

Verlichting

| | |
|---|---|
| Type verlichting invallend licht | LED |
| Verlichtingsintensiteit invallend licht | 3 W |
| Verlichtingsintensiteit doorvallend licht | 3 W |
| Type verlichting doorvallend licht | LED |
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht Doorverlichting |
| Verlichting dimbaar | Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 2000 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | AUS UK US CH |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 385×370×330 mm |
| Nettogewicht | 4,6816 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,8 kg |

KERN OZP 556

KERN

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eerste klas optiek

Brutogewicht ca. 6 kg

Verzendgewicht 9,4 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

