

# KERN RPB 15K2DHM

**KERN**

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia prezzatrice
Famiglia di prodotti	RPB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6 kg; 15 kg
Divisione [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	6.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Linearità	± 0,006 kg; 0,015 kg
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Range di tara	-14,995 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Peso minimo [Min]	0,04 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	1 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg

Cella di carico tipo	Tscale BX6
----------------------	------------

## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,002 kg; 0,005 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	15 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	283×375,5×486,8 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	201×267 mm
Celle di carico - numero	1
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	480 mm
Stativo rotabile	✓
Stativo inclinabile	no

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	20
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	off
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
PLU - totale	10
Funzione di calcolo del prezzo	✓
Funzione di memoria	✓
Pesate sottobilancia	No
Interfacce	RS-232 di serie
Protetta IP - unità completa	-

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

# KERN RPB 15K2DHM

# KERN

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	510×342×196 mm
Peso netto	3,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,4 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	6,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

