

# KERN RPB 6K1DHM

**KERN**

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança calculadora de preços
Família de produto	RPB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Número de campos de pesagem	2
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	3 kg; 6 kg
Leitura [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Resolução	3.000, 3.000
Resolução terminal (não calibrável)	6.000
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Linearidade	± 0,003 kg; 0,006 kg
Reprodutibilidade	0,001 kg; 0,002 kg
Zona de tara	-5,998 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Peso mínimo [Min]	0,02 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	6 kg (M1)
Tempo transitório	1 s
Tempo de aquecimento	10 min; 10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Célula de pesagem tipo	Tscale BX6

## Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,001 kg; 0,002 kg
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	15 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	283×375,5×486,8 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	204×263 mm
Trava de transporte - aperto de torque	0,1 Nm
Células de carga - número	1
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna altura	480 mm
Coluna rotativa	✓
Coluna inclinação	no

## Funções

Número de teclas para operação	20
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	off
Função de tarar	manual (uma vez)
PLU - total	10
Função de cálculo do preço	✓
Função memória	✓
Pesagens em suspensão	Não
Interfaces	RS-232 de série
Protecção IP - unidade completa	-

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

# KERN RPB 6K1DHM

# KERN

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	60 h
Bateria	sem bateria
Tipo de bateria / acumulador	Pb

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	510×342×196 mm
Peso líquido	3,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envio	6,8 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

