

# KERN RIB 10K-3HM

# KERN

Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de preso precio
Familia de productos	RIB

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multirango
Número de campos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	6 kg; 15 kg
Lectura [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Resolución	3.000, 3.000
Linealidad	± 0,002 kg; 0,005 kg
Reproducibilidad	0,002 kg; 0,005 kg
Rango de tara	15 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Peso mínimo [Min]	0,04 kg; 0,1 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	15 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,002 kg; 0,005 kg
Célula de pesaje tipo de carga	aluminio IP65 recubierto de silicona

## Homologación

Marca CE	✓
Clase de precisión	III
Intervalo de escala de verificación [e]	0,002 kg; 0,005 kg
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	18 mm

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	325×340×115 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	325×340×405 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	Plásticos
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	294×225 mm
Material célula(s) de carga	aluminio
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte altura	405 mm

## Funciones

Número de teclas de manejo	33
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptador de red	3 min off 30 min seleccionable 15 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min off 5 min 10 min
Función de tara	manual (una sola vez)
PLU - teclas directas	10
PLU - total	20
Función de cálculo de precios	✓
Función de memoria	✓
Pesajes inferiores	No
Protección IP - célula de carga	IP65

# KERN RIB 10K-3HM

# KERN

Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 12 V, 1000 mA

Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe

Alimentación suministrada Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro EURO  
UK  
CH

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional EURO  
AUS  
UK  
US  
CH

Acumulador opcional Acumulador opcional - interno

Acumulador tiempo de carga 14 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación 40 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación 80 h

Pila sin batería

Tipo de batería / acumulador Pb

Conexión de la batería Terminales enchufables

## Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min] 0 %

Humedad ambiental [Max] 80 %

Temperatura ambiental [Min] -10 °C

Temperatura ambiental [Max] 40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 450×400×210 mm

Peso neto 3,8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 6 kg

Peso de envío 7,6 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248


Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 965-228

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

