

# KERN RIB 10K-3M

# KERN

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione



## Categoria

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio               | KERN                 |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali  |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia prezzatrice |
| Famiglia di prodotti  | RIB                  |

## Sistema di misura

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Tipo di bilancia                            | Bilancia a più campi                 |
| Numero di portata                           | 2                                    |
| Sistema di pesata                           | Estensimetro                         |
| Portata [Max]                               | 6 kg; 15 kg                          |
| Divisione [d]                               | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Risoluzione                                 | 3.000, 3.000                         |
| Linearità                                   | ± 0,002 kg; 0,005 kg                 |
| Riproducibilità                             | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Range di tara                               | 15 kg                                |
| Unità preimpostata                          | kg                                   |
| Unità di misura                             | kg                                   |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | kg                                   |
| Peso minimo [Min]                           | 0,04 kg; 0,1 kg                      |
| Possibilità di regolazione                  | Aggiustamenti con peso esterno       |
| Peso di calibrazione consigliato            | 10 kg (M1); 5 kg (M1)                |
| Possibili punti di regolazione              | 15 kg                                |
| Tempo di stabilizzazione                    | 2 s                                  |
| Tempo di riscaldamento                      | 10 min; 10 min                       |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]               | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Cella di carico tipo                        | alluminio IP65 rivestita in silicone |

## Omologazione

|   |                    |
|---|--------------------|
| Marchio CE                                      | ✓                  |
| Classe di precisione                            | III                |
| Divisione di verifica [e]                       | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓                  |

## Display

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tipo di display         | LCD   |
| Display retroilluminato | sì    |
| Display altezza cifre   | 18 mm |

## Design

|   |                |
|---|----------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)            | 325×340×115 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 325×340×115 mm |
| Materiale alloggiamento del display         | Plastica       |
| Materiale alloggiamento                     | plastica       |
| Materiale piatto di pesata                  | acciaio inox   |
| Materiale piattaforma                       | Plastica       |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)       | 294×225 mm     |
| Materiale cella (celle) di carico           | alluminio      |
| Piedini di livellamento regolabili          | ✓              |

## Funzioni

|   |   |
|---|---|
| Numero di tasti per il comando  | 33  |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete  | 3 min<br>off<br>30 min<br>selezionabile<br>15 min |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 3 min<br>off<br>5 min<br>10 min                   |
| Funzione di tara  | manuale (una sola volta)                          |
| PLU - tasti diretti   | 10  |
| PLU - totale  | 20  |
| Funzione di calcolo del prezzo  | ✓   |
| Funzione di memoria   | ✓   |
| Pesate sottobilancia  | No  |
| Protetta IP - cella di carico   | IP65  |

## Alimentazione

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
|---|-------------------------------------|

# KERN RIB 10K-3M

# KERN

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 12 V, 1000 mA                 |
| Alimentatore di rete tipo   | Alimentatore di rete          |
| Alimentazione in dotazione  | Alimentatore                  |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>CH              |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
| Accumulatore opzionale  | Accu opzionale - interno      |
| Accumulatore tempo di carica  | 14 h                          |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 40 h                          |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 80 h                          |
| Batteria  | nessuna batteria              |
| Tipo di batteria/accumulatore   | Pb                            |
| Collegamento della batteria   | Terminali a innesto           |

## Condizioni ambientali

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Min]   | 0 %    |
| Umidità ambientale [Max]   | 80 %   |
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C  |

## Imballaggio e spedizione


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 380×380×155 mm  |
| Peso netto                     | 3,2 kg          |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 3,2 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 4,6 kg          |
| Peso di spedizione             | 4,5 kg          |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione       | 961-248 |
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-228 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS                          | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità                   | 969-517 |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

