

# KERN RIB 30K-2HM

# KERN

Balança para loja robusta com memória grande para artigos, filosofia de utilização confortável, opcionalmente com aferição



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança calculadora de preços
Família de produto	RIB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de gama múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	15 kg; 30 kg
Leitura [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Reprodutibilidade	0,005 kg; 0,01 kg
Linearidade	± 0,005 kg; 0,01 kg
Peso mínimo [Min]	0,1 kg; 0,2 kg
Resolução	3.000, 3.000
Zona de tara	30 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	30 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	30 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min; 10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Avaliação da conformidade possível	✓

Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone
------------------------	-------------------------------------

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã segmentos	7
Ecrã altura de dígitos	18 mm
Ecrã adicional	18 mm Stative

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	325×340×115 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	325×340×405 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	294×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	294×225 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	Plásticos
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna altura	405 mm

## Funções

Função de cálculo do preço	✓
PLU - teclas directas	10
PLU - total	20
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min off 5 min 10 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 30 min seleccionável 15 min
Função de tarar	manual (uma vez)
Número de teclas para operação	33

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
--------------------------------	--------------------------------------

# KERN RIB 30K-2HM

# KERN

Balança para loja robusta com memória grande para artigos, filosofia de utilização confortável, opcionalmente com aferição

Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 1000 mA
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria	sem bateria
Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Acumulador	6 V, 4 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	40 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	80 h
Acumulador tiempo de carga	14 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

## Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,005 kg; 0,01 kg

## Serviços


Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkks	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	450×400×210 mm
Peso líquido	3,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	7,6 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

