

KERN RIB 6K-3HM

KERN

Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de preso precio
Familia de productos	RIB

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multirango
Número de campos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	3 kg; 6 kg
Lectura [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Resolución	3.000, 3.000
Linealidad	± 0,001 kg; 0,002 kg
Reproducibilidad	0,001 kg; 0,002 kg
Rango de tara	6 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Peso mínimo [Min]	0,02 kg; 0,04 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Posibles puntos de ajuste	6 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Célula de pesaje tipo de carga	aluminio IP65 recubierto de silicona

Homologación

Marca CE	✓
Clase de precisión	III
Intervalo de escala de verificación [e]	0,001 kg; 0,002 kg
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	18 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	325×340×115 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	325×340×405 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	Plásticos
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	294×225 mm
Material célula(s) de carga	aluminio
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte altura	405 mm

Funciones

Número de teclas de manejo	33
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptador de red	3 min off 30 min seleccionable 15 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min off 5 min 10 min
Función de tara	manual (una sola vez)
PLU - teclas directas	10
PLU - total	20
Función de cálculo de precios	✓
Función de memoria	✓
Pesajes inferiores	No
Protección IP - célula de carga	IP65

KERN RIB 6K-3HM

KERN

Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 12 V, 1000 mA

Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe

Alimentación suministrada Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro EURO
UK
CH

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional EURO
AUS
UK
US
CH

Acumulador opcional Acumulador opcional - interno

Acumulador tiempo de carga 14 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación 40 h

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación 80 h

Pila sin batería

Tipo de batería / acumulador Pb

Conexión de la batería Terminales enchufables

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min] 0 %

Humedad ambiental [Max] 80 %

Temperatura ambiental [Min] -10 °C

Temperatura ambiental [Max] 40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 450×400×210 mm

Peso neto 3,8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 6 kg

Peso de envío 7,6 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248


Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 965-228

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

