

# KERN RIB 6K-3HM

# KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Prijzweegschaal
Productfamilie	RIB

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Aantal weegbereiken	2
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3 kg; 6 kg
Af leesbaarheid [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Linearisatie	± 0,001 kg; 0,002 kg
Reproduceerbaarheid	0,001 kg; 0,002 kg
Tarrabereik	6 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	0,02 kg; 0,04 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

## Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,001 kg; 0,002 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	18 mm

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	325×340×115 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	325×340×405 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	294×225 mm
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief hoogte	405 mm

## Funcities

Aantal toetsen voor bediening	33
	3 min off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	30 min selecteerbaar 15 min
	3 min off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 10 min
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
PLU - directe toetsen	10
PLU - totaal	20
Functie voor prijsberekening	✓
Geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP65

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
--	-------------------------------------

# KERN RIB 6K-3HM

# KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	80 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	Pb
Batterijaansluiting	Insteekklemmen

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	450×400×210 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	7,6 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

