

KERN RIB 6K-3M

KERN

Robuste Ladenwaage mit großem Artikelspeicher und komfortabler Bedienphilosophie, optional mit Eichung



Zulassung

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| CE Zeichen | ✓ |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
| Eichwert [e] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |

Display

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Segmente | 7 |
| Display Ziffernhöhe | 18 mm |
| Zusätzliches Display | 18mm hinten/Stativ |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 325×340×115 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 325×340×115 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Kunststoff |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 294×225 mm |
| Material Lastzelle(n) | Aluminium |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

Funktionen

| | |
|---|--|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 33 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | 3 min off 30 min selectable 15 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min off 5 min 10 min |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig) |
| PLU - Direktasten | 10 |
| PLU - gesamt | 20 |
| Funktion zur Preisberechnung | ✓ |
| Speicherfunktion | ✓ |
| Unterflurwägung | Keine |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |

Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Preisrechnende Waage |
| Produktfamilie | RIB |

Messsystem

| | |
|---|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Mehrbereichswaage |
| Anzahl Wägebereiche | 2 |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Linearität | ± 0,001 kg; 0,002 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Tarierbereich | 6 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | kg |
| Mindestgewicht [Min] | 0,02 kg; 0,04 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 5 kg (F2); 1 kg (F2) |
| Mögliche Justierpunkte | 6 kg |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 10 min; 10 min |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Wägezelle Bauart | Alu IP65 Silikonbeschichtet |

KERN RIB 6K-3M

KERN

Robuste Ladenwaage mit großem Artikelspeicher und komfortabler Bedienphilosophie, optional mit Eichung

Energieversorgung

| | |
|--|----------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12V, 1000mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO AUS UK US CH |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku Ladezeit | 14 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 40 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 80 h |
| Batterie | keine Batterie |
| Batterie-/Akkuart | Pb |
| Batterieanschluss | Steckklemmen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 380×380×155 mm |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 4,6 kg |
| Versandgewicht | 4,5 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-228 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

