

KERN SD 100N100

KERN

Banco di prova manuale per prova di trazione e compressione su molle, formato medio a 100 N



Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Tipo di azionamento	manuale manovella
Corsa con movimento a leva / rilascio [Max]	100 mm
Altezza dello spazio di misura [Max]	100 mm

Funzioni

Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione valore limite	✓
Misurazione della lunghezza - azzeramento	✓

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK CH

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	380×345×610 mm
Peso netto	21 kg
Metodo di spedizione	Spedizionario
Peso netto ca.	22 kg
Peso lordo ca.	30 kg
Peso di spedizione	29 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-2610
---	----------

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	SD-M

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
	kg
Unità di misura	N
	lbf
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Campo di misura forza [Max] (N)	100 N
Divisione forza [d] (N)	0,02 N
Lunghezza misurabile [Max]	10 cm
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Memoria dati interna: numero di valori singoli	10

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	10 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	235×300×620 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	235×300×620 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	235×300×620 mm

KERN SD 100N100



Banco di prova manuale per prova di trazione e compressione su molle, formato medio a 100 N

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

