

# KERN SO 200K

# KERN

Luxómetro para mediciones de luz precisas hasta 200.000 Lux



## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	1 min
Función Hold	✓
Función Peak	✓

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	9 V bloque
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Batería tensión	9 V

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	205×165×55 mm
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,57 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-190
--	---------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Luxómetro
Familia de productos	SO

## Sistema de medición

Unidades de medición	lx fc
Cabezal de medición frecuencia de medición	2 Hz
Rango de medición [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lectura iluminancia [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Sonómetro tipo de sensor	Diodo de silicona

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	16 mm

## Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	100×55×25 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	160×72×40 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	100×55×25 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m