

# KERN SO 200K

# KERN

Photomètre pour une mesure précise jusqu'à 200 000 lux



## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	9 V bloc
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile tension	9 V

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	205×165×55 mm
Poids net	0,25 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,57 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190
--	---------

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre
Famille de produits	SO

## Système de mesure

Unités de mesure	lx fc
Tête de mesure fréquence de mesure	2 Hz
Plage de mesure [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lecture éclaircissement [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Sonomètre type de capteur	Diode en silicone

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	16 mm

## Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	100×55×25 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	160×72×40 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	100×55×25 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	1 m