

# KERN SO 200K

# KERN

Luxometro per misurazioni precise fino a 200.000 lux



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Ambiente/Sicurezza sul lavoro
Gruppo di prodotti	Luxometro
Famiglia di prodotti	SO

## Sistema di misura

Unità di misura	lx fc
Testa di misura frequenza di misurazione	2 Hz
Campo di misura [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Divisione illuminamento [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Fonometrico tipo di sensor	Diode in silicene

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	16 mm

## Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	100×55×25 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	160×72×40 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×55×25 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	1 m

## Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 min
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	blocco di 9 V
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria tensione	9 V

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×165×55 mm
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,57 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-190
---	---------

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

