

KERN SO 200K

KERN

Lichtmeetinstrument voor precieze lichtmetingen tot 200.000 lux



Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	9 V Block
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij spanning	9 V

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×165×55 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,57 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-190
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Lichtmeetinstrument
Productfamilie	SO

Meetsysteem

Eenheden	lx fc
Meetkop meetfrequentie	2 Hz
Meetbereik [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Afreesbaarheid verlichting [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Geluidsmeter sensortype	Siliconen diode

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	16 mm

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	100×55×25 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	160×72×40 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	100×55×25 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Kabellengte	1 m