

KERN SP 200K

KERN

Kompaktes Lichtmessgerät, optimiert für genaue Lichtmessungen, auch von LED-Beleuchtung



Kategorie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Umwelt/ Arbeitssicherheit |
| Produktgruppe | Lichtmessgerät |
| Produktfamilie | SP |

Messsystem

| | |
|---|---|
| Einheiten | lx fc |
| Messkopf Messfrequenz | 2 Hz |
| Messbereich [Max] (Lux) | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx) | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------|-------|
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 16 mm |

Bauform

| | |
|--|--------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 185×68×38 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 185×68×38 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

Funktionen

| | |
|---------------|---|
| Hold-Funktion | ✓ |
| Peak-Funktion | ✓ |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie | 9 V Block |
| Batterie-/Akkuart | Alkali(-Mangan) |
| Batterieanschluss | 9V Block |
| Batterie-Spannung | 9 V |
| Batterie Betriebsdauer | 200 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 50 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 200×106×55 mm |
| Nettogewicht | 0,13 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,15 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,30 kg |
| Versandgewicht | 0,28 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung | 961-190 |
|--|---------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION

