

KERN SP 200K

KERN

Luxómetro compacto, optimizado para mediciones de luz exactas, incluso luz LED



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Luxómetro
Familia de productos	SP

Sistema de medición

Unidades de medición	lx fc
Cabezal de medición frecuencia de medición	2 Hz
Rango de medición [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lectura iluminancia [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	16 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	185×68×38 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	185×68×38 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico

Funciones

Función Hold	✓
Función Peak	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	9 V bloque
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Batería tensión	9 V
Pila tiempo de carga	200 h

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	200×106×55 mm
Peso neto	0,13 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,28 kg

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-190
--	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION

