

# KERN SP 200K

# KERN

Photomètre compact, optimisé pour des mesures exactes de lumière, également LED



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre
Famille de produits	SP

## Système de mesure

Unités de mesure	lx fc
Tête de mesure fréquence de mesure	2 Hz
Plage de mesure [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lecture éclairage [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	16 mm

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	185×68×38 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	185×68×38 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique

## Fonctions

Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	9 V bloc
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile tension	9 V
Pile temps de chargement	200 h

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×106×55 mm
Poids net	0,13 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,28 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190
--	---------

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

