

KERN SP 200K

KERN

Compacte lichtmeter, geoptimaliseerd voor precieze lichtmetingen van LED-licht



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Lichtmeetinstrument
Productfamilie	SP

Meetsysteem

Eenheden	lx fc
Meetkop meetfrequentie	2 Hz
Meetbereik [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Afreesbaarheid verlichting [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	16 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	185×68×38 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	185×68×38 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Hold-functie	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	9 V Block
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij spanning	9 V
Batterij oplaadtijd	200 h

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×106×55 mm
Nettogewicht	0,13 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,28 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-190
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

