

KERN SU 130

Sonómetro versátil

KERN



Material de carcasa plástico

Funciones

Función Hold	✓
Señal analógica	✓
Función Peak	✓
Función de valor límite	✓
Función de memoria	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	4×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	6 V

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío


Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×218×73 mm
Peso neto	0,17 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-281
--	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Sonómetro
Familia de productos	SU

Sistema de medición

Unidades de medición	dB
Tolerancia (% de [Max])	3%
Nivel sonoro modo de medición	Lp Leq Ln
Nivel sonoro modo de registro	A C F
Lectura sonido [d] (dB)	0,1 dB
Nivel sonoro [Min] (db)	30 dB
Nivel sonoro [Max] (db)	130 dB
Sonómetro clase	—
Gama de frecuencias [Min]	20 Hz
Gama de frecuencias [Max]	12,5 kHz
Micrófono sensibilidad	30 mV/Pa
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	30

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	236×63×26 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	223×62×25 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	236×63×40 mm