

KERN SU 130

Sonomètre polyvalent

KERN



Matériau boîtier plastique

Fonctions

Fonction Hold	✓
Signal analogique	✓
Fonction Peak	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction mémoire	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	4×1.5 V AAA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile capacité	1.200 mAh
Pile tension	6 V

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×218×73 mm
Poids net	0,17 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-281
--	---------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Sonomètre
Famille de produits	SU

Système de mesure

Unités de mesure	dB
Tolérance (% de [Max])	3%
Niveau sonore modes de mesure	Lp Leq Ln
Niveau sonore modes d'enquête	A C F
Lecture son [d] (dB)	0,1 dB
Niveau sonore [Min] (db)	30 dB
Niveau sonore [Max] (db)	130 dB
Sonomètre classe	—
Gamme de fréquences [Min]	20 Hz
Gamme de fréquences [Max]	12,5 kHz
Microphone sensibilité	30 mV/Pa
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	30

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	236×63×26 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	223×62×25 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	236×63×40 mm