

KERN SU 130

Sonómetro versátil

KERN



Material da caixa plástico

Funções

Função Hold	✓
Analog signal	✓
Função Peak	✓
Função do valor limite	✓
Função memória	✓

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	4×1.5 V AAA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria capacidade	1.200 mAh
Bateria tensão	6 V

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×218×73 mm
Peso líquido	0,17 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-281
---	---------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Ambiente/Segurança no trabalho
Grupo de produto	Sonómetro
Família de produto	SU

Sistema de medição

Unidades de medição	dB
Tolerância (% de [Max])	3%
Nível sonoro modos de medição	Lp Leq Ln
Nível sonoro modos de registo	A C F
Leitura som [d] (dB)	0,1 dB
Nível sonoro [Min] (db)	30 dB
Nível sonoro [Max] (db)	130 dB
Sonómetro classe	—
Gama de frequência [Min]	20 Hz
Gama de frequência [Max]	12,5 kHz
Microfone sensibilidade	30 mV/Pa
Memória interna de dados: Número de valores individuais	30

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	236×63×26 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	223×62×25 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	236×63×40 mm