

# KERN SW 1000

# KERN

Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter
Productfamilie	SW

## Meetsysteem

Eenheden	dB
Geluidsniveau meetmodi	Lp
	Leq
	Ln
	Lcpeak
Geluidsniveau opnamemodi	A
	C
	Z
	B
Aflesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB
Geluidsniveau [Min] (db)	20 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	134 dB
Geluidsmeter klasse	Klasse 1
Frequentiegebied [Min]	10 Hz
Frequentiegebied [Max]	20 kHz
Microfoon gevoeligheid	50 mV/Pa

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	300×80×36 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	210×80×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	340×80×40 mm

Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof

## Functies

Hold-functie	✓
Sinal analógico	✓
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
	AUS
	UK
	US
Batterij	CH
	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	10 h

## Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	405×305×100 mm
Nettogewicht	0,383 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

# KERN SW 1000



Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-281
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

