

KERN SW 2000

KERN

Clase I, clase II sonómetro profesional de gama alta



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Sonómetro
Familia de productos	SW

Sistema de medición

Unidades de medición	dB
Nivel sonoro modo de medición	Leq Lcpeak
Nivel sonoro modo de registro	A C Z B
Lectura sonido [d] (dB)	0,1 dB
Nivel sonoro [Min] (db)	25 dB
Nivel sonoro [Max] (db)	136 dB
Sonómetro clase	Clase 2
Gama de frecuencias [Min]	20 Hz
Gama de frecuencias [Max]	12,5 kHz
Micrófono sensibilidad	40 mV/Pa

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	300×80×36 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	200×85×40 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	300×80×36 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos

Material de carcasa	plástico
---------------------	----------

Funciones

Función Hold	✓
Señal analógica	✓
Función Peak	✓
Función de valor límite	✓
Función de memoria	✓

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Pila	4×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	10 h

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	405×305×100 mm
Peso neto	0,382 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	2,5 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkKS	963-281
Número de artículo para calibración de fábrica	961-281

KERN SW 2000



Clase I, clase II sonómetro profesional de gama alta

Pictogramas

STANDARD



OPTION

