

KERN SW 2000

KERN

Fonometro professionale di classe I e II in qualità premium



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Ambiente/Sicurezza sul lavoro
Gruppo di prodotti	Strumento di misura del livello sonoro
Famiglia di prodotti	SW

Sistema di misura

Unità di misura	dB
Livello sonoro modalità di misurazione	Leq Lcpeak
Livello sonoro modalità di rilevamento	A C Z B
Divisione suono [d] (dB)	0,1 dB
Livello sonoro [Min] (db)	25 dB
Livello sonoro [Max] (db)	136 dB
Fonometrico classe	Classe 2
Banda di frequenze [Min]	20 Hz
Banda di frequenze [Max]	12,5 kHz
Microfono sensibilità	40 mV/Pa

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	300×80×36 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	200×85×40 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	300×80×36 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica

Materiale alloggiamento	plastica
-------------------------	----------

Funzioni

Funzione Hold	✓
Segnale analogico	✓
Funzione Peak	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	10 h

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	405×305×100 mm
Peso netto	0,382 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	2,5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-281
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-281

KERN SW 2000



Fonometro professionale di classe I e II in qualità premium

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

