

KERN SW 2000

KERN

Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter
Productfamilie	SW

Meetsysteem

Eenheden	dB
Geluidsniveau meetmodi	Leq Lcpeak
Geluidsniveau opnamemodi	A C Z B
Aflesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB
Geluidsniveau [Min] (db)	25 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	136 dB
Geluidsmeter klasse	Klasse 2
Frequentiegebied [Min]	20 Hz
Frequentiegebied [Max]	12,5 kHz
Microfoon gevoeligheid	40 mV/Pa

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	300×80×36 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×85×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×80×36 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Materiaal behuizing	kunststof
---------------------	-----------

Functies

Hold-functie	✓
Sinal analógico	✓
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	10 h

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	405×305×100 mm
Nettogewicht	0,382 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-281
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281

KERN SW 2000



Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

