

KERN ADJ 200-4

KERN

La balanza analítica líder en precio con ajuste interno



Carga excéntrica a 1/3 [Max] 0,0005 g

Fluencia máxima (15 minutos) 1 mg

Fluencia máxima (30 minutos) 2 mg

Homologación

Marca CE ✓

Pantalla

Tipo de pantalla LCD

Pantalla tipo LED de 7 segmentos

Pantalla retroiluminación sí

Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño 16 mm

Pantalla altura de dígitos 16 mm

Lenguajes de interfaz de usuario Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A) 230×310×330 mm

Dimensiones parabrisas rectangular - adentro (A×P×A) 170×160×205 mm

Dimensiones parabrisas rectangular - afuera (A×P×A) 175×175×230 mm

Material carcasa de pantalla Plásticos

Material de carcasa aluminio fundido, plástico

Material plato de pesaje acero inoxidable

Material parabrisas vidrio

Dimensiones superficie de pesaje (Ø) 90 mm

Tornillos nivelantes ajustables ✓

Funciones

Número de teclas de manejo 6

Función de tara manualmente (varias veces)

Determinación de porcentajes ✓

Función de contaje ✓

Función Standby ✓

Interfaces RS-232 de serie

Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas 1 mg

Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales 10 mg

Posible cantidad de referencia 5, 10, 20, 50, 100

Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio) 220.000

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de análisis
Familia de productos	ADJ

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Compensación de fuerza
Campo de pesaje [Max]	220 g
Campo de pesaje [Max] (ct)	1100 ct
Lectura [d]	0,0001 g
Lectura quilate [d] (ct)	0,0005 ct
Resolución	2.200.000
Linealidad	± 0,0004 g
Reproducibilidad	0,0002 g
Unidad predefinida	g
	g
	ct
Unidades de medición	lb
	oz
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso interno (automático)
Peso recomendado para ajuste	200 g (E2)
Posibles puntos de ajuste	100 g; 200 g
Sistema automático de ajuste - cambio de temperatura estándar	2 °C
Sistema automático de ajuste - Intervalo de tiempo estándar	3 h
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	8 h

KERN ADJ 200-4

KERN

La balanza analítica líder en precio con ajuste interno

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V; 2 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	20 %
Humedad ambiental [Max]	85 %
Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	30 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×443×396 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envío	11,4 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-101
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

