

KERN ALJ 200-5DA

KERN

Balanza analítica de gran capacidad de pesaje, con pantalla gráfica y una cómoda función de recetas



Sistema automático de ajuste - cambio de temperatura estándar 1,2 °C

Sistema automático de ajuste - Intervalo de tiempo estándar 3 h

Tiempo de estabilización 10 s; 6 s

Tiempo de calentamiento 8 h; 8 h

Carga excéntrica a 1/3 [Max] 0,0005 g

Fluencia máxima (15 minutos) 1 mg

Fluencia máxima (30 minutos) 2 mg

Homologación

Marca CE ✓

Pantalla

Tipo de pantalla LCD gráfica

Pantalla tamaño 132×38 mm

Pantalla retroiluminación sí

Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño 4 mm

Pantalla altura de dígitos 15 mm

Lenguajes de interfaz de usuario Inglés

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A) 210×340×330 mm

Dimensiones parabrisas rectangular - adentro (A×P×A) 160×170×225 mm

Dimensiones parabrisas rectangular - afuera (A×P×A) 172×185×245 mm

Dimensiones completamente montado (A×P×A) 210×340×330 mm

Material carcasa de pantalla Plásticos

Material de carcasa plástico

Material plato de pesaje acero inoxidable

Material plataforma Acero inoxidable

Material parabrisas vidrio

Dimensiones superficie de pesaje (Ø) 80 mm

Tornillos nivelantes ajustables ✓

Funciones

Número de teclas de manejo 6

Auto-Off intervalo(s) en off

funcionamiento con adaptor de red 5 min

15 min

Indicación de capacidad ✓

Función PreTare ✓

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de análisis
Familia de productos	ALJ

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Compensación de fuerza
Campo de pesaje [Max]	82 g; 220 g
Campo de pesaje [Max] (ct)	410 ct; 1100 ct
Lectura [d]	0,00001 g; 0,0001 g
Lectura quilate [d] (ct)	0,0001 ct; 0,001 ct
Resolución	8.200.000, 2.200.000
Linealidad	± 0,0001 g; 0,0002 g
Reproducibilidad	0,00004 g; 0,0001 g
Unidad predefinida	g

Unidades de medición	g
	mg
	gn
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	mo
lb	
oz	

USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) 80 mg

Posibilidades de ajuste Ajuste con peso interno (automático)

KERN ALJ 200-5DA

Balanza analítica de gran capacidad de pesaje, con pantalla gráfica y una cómoda función de recetas

Función de tara	manualmente (varias veces)
Determinación de la densidad	✓
Determinación de porcentajes	✓
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función Standby	✓
Nivel de formulación/suma	Rez B (Total neto, memoria con designaciones en texto plano + consigna, también para imprimir)
Uso para fórmulas - número de entradas en la base de datos	99
Uso para fórmulas - número de ingredientes por entrada de la base de datos	20
Pesajes inferiores	No
Interfaces	RS-232 de serie

Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas	1 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	10 mg
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Possible cantidad de referencia	10, 25, 50, 100, n (cualquier número de piezas)
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	220.000

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	dependiente de país
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	24 V 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
--	------------------------

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	400×515×615 mm
Peso neto	6,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	25,3 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-101
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

