

KERN TB 200-0.1US-RED

KERN

Spessimetro di materiali affidabile per un uso quotidiano



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Spessimetro per materiali
Gruppo di prodotti	Spessimetro di materiale ad ultrasuoni metodo Pulse-echo
Famiglia di prodotti	TB-US

Sistema di misura

Unità di misura	mm inch
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Divisione spessimetro di materiale [d] (mm)	0,1 mm
Velocità del suono - [Min] (m/s)	500 m/s
Velocità del suono - [Max] (m/s)	9999 m/s
Spessimetro di materiale eco - impulso [Min] (mm)	1,5 mm
Spessimetro di materiale eco - impulso [Max] (mm)	200 mm
Testa di misura diametro	8 mm
Testa di misura frequenza di misurazione	5 MHz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	161×69×32 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	161×68×32 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	161×68×32 mm

Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	0,9 m

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	2.600 mAh
Batteria tensione	1,5 V

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	262×215×72 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	0,836 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-113
---	---------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

