


KERN BFN 600K-1SM

KERN

Roestvrijstalen weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP68) en roestvrijstalen afleesinrichting, (IP65), optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BFN

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Aantal weegbereiken	1
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg
Afleesbaarheid [d]	0,2 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,6 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Tarrabereik	-600 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Weegcel type	ZEMIC BM8H 0.5 ton
Weegcel - verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,2 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm grootte	165×64 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	52 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	266×165×96 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×90 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal (SUS304)
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Statief kantelbaar	✓

Funcities

Aantal toetsen voor bediening	7
	3 min off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
	3 min off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 30 min 15 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)

KERN BFN 600K-1SM

KERN

Roestvrijstalen weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP68) en roestvrijstalen afleesinrichting, (IP65), optioneel met ijking

Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

Interfaces	RS-232 (optioneel, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
------------	---

Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP68
Bescherming IP - plateau	IP67

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
--	------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
------------------------------	----------------

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
--------------------------------	----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
---	-------------------------------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
---	------

Batterij	geen batterij
----------	---------------

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
-------------------------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1150×1150×350 mm
-------------------------------	------------------

Nettogewicht	85 kg
--------------	-------

Verzendmethode	Expeditie
----------------	-----------

Nettogewicht ca.	85 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	130 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	130 kg
----------------	--------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
--	---------

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

