


# KERN BID 600K-1DM

# KERN

Vloerweegschaal met meerdere bereiken en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BID
Meetsysteem	
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Aantal weegbereiken	2
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Linearisatie	± 0,3 kg; 0,6 kg
Linearisatie in punten	3
Reproduceerbaarheid	0,1 kg; 0,2 kg
Tarrabereik	600 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
	kg
	g
	lb
Eenheden	oz
	PCS
	tj
	HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg; 4 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg

Weegcel type	H8C (ZEMIC)
Weegcel - verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg; 0,2 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm grootte	110×35 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	25 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Materiaal meetcel(len)	staal
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
	3 min
	off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min
	30 min
	15 min
	3 min
	off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
	30 min
	15 min

# KERN BID 600K-1DM

# KERN

Vloerweegschaal met meerdere bereiken en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

PreTare-functie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Interfaces	RS-232 standaard
	Ethernet (optionele, factory)
	USB (optionele, factory)
	WiFi (optionele, factory)
Alibigeheugen (optionele, factory)	USB-Host/Master (optionele, factory)
	IJK-stekker (optionele, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	UK
	US
	CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
	AUS
	UK
	US
CH	
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	Pb

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	1270x1560x240 mm
Nettogewicht	150 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	170 kg
Verzendgewicht	167 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

