

# KERN BID 600K-1DSM

# KERN

Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione



Cella di carico tipo	H8C (ZEMIC)
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg; 0,2 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

## Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display dimensioni	110×35 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1000×1000×108 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1000×1000 mm
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Celle di carico - numero	4
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	7
	3 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
	5 min
	30 min
	15 min

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BID

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg; 600 kg
Divisione [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Linearità	± 0,3 kg; 0,6 kg
Linearizzazione in punti	3
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Range di tara	600 kg
Unità preimpostata	kg

	kg
	g
	lb
Unità di misura	oz
	PCS
	tj
	HJ

Unità (se l'unità è valutata in conformità)

Peso minimo [Min]	2 kg; 4 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg

# KERN BID 600K-1DSM

Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Funzione PreTare	✓
------------------	---

Funzione di tara	manualmente (più volte)
------------------	-------------------------

Determinazione percentuale	✓
----------------------------	---

Funzione di conteggio	✓
-----------------------	---

Pesata tolleranza	✓
-------------------	---

Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
-------------------------------------	-------------------------

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
-------------------------------------------------------------	---

Livello di miscela/somma	Sum A
--------------------------	-------

Memoria fiscale	memoria interna opzionale
-----------------	------------------------------

Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
--------------------------------------------------	---------

Interfacce	RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory)
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfacce	USB-Host/Master (opzionale, factory) Spina di taratura (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protetta IP - display	IP65
-----------------------	------

Protetta IP - cella di carico	IP67
-------------------------------	------

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
-------------------------------------------------------	----------------------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
-------------------------------------------------------	------------------

Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
---------------------------	----------------------

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
----------------------------	--------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
-------------------------------------------------------------------------	------------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
---------------------------------------------------------	-------------------------------

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
------------------------	--------------------------

Accumulatore tempo di carica	3 h
------------------------------	-----

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
-------------------------------------------------	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
---------------------------------------------------	------

Batteria	nessuna batteria
----------	------------------

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
-------------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1080×1080×215 mm
--------------------------------	------------------

Peso netto	73 kg
------------	-------

Metodo di spedizione	Spedizioniere
----------------------	---------------

Peso netto ca.	75 kg
----------------	-------

Peso lordo ca.	105 kg
----------------	--------

Peso di spedizione	103 kg
--------------------	--------

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
--------------------------------------------------------------	---------

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-230
--------------------------------------------------------------------	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
-------------------------------------------	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--------------------------------------------------	---------

# KERN BID 600K-1DSM



Bilancia da pavimento a più campi con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

