

KERN CCA 10K-5M

KERN

Sistema de contaje de alta resolución para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas, opcionalmente con homologación



Homologación

Marca CE	✓
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	300×240×110 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	metal, lacado
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	300×240 mm
Longitud del cable	1,5 m
Indicador longitud del cable	5 m
Seguro de transporte - par de torsión	0,1 Nm
Material célula(s) de carga	aluminio
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Número de teclas de manejo	28
Función PreTare	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de conversión	✓
Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
PLU - total	100
Función de memoria total	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	RS-232 de serie
Protección IP - unidad completa	IP23
Protección IP - célula de carga	IP65
Protección IP - plataforma	IP65

Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas	20 mg
--------------------------------------	-------

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Sistema de contaje
Familia de productos	CCA

Sistema de medición

Balanza de referencia - número de artículo	TEWJ 600-2M-B
Balanza de cantidades - Número de artículo	IFS 10K-3M
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Balanza de referencia - Campo de pesaje [Max]	0,6 kg
Balanza de cantidades - Campo de pesaje [Max]	6 kg; 15 kg
Balanza de referencia - Lectura [d]	10 mg
Balanza de cantidades - Lectura [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Linealidad	±
Balanza de referencia - Linealidad	30 mg
Balanza de cantidades - Linealidad	0,002 kg; 0,005 kg
Balanza de referencia - Reproducibilidad	10 mg
Balanza de cantidades - Reproducibilidad	0,002 kg; 0,005 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Balanza de referencia -- Carga excéntrica a 1/3 [Max]	30 mg
Balanza de cantidades - Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,002 kg; 0,005 kg

KERN CCA 10K-5M

KERN

Sistema de conteo de alta resolución para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas, opcionalmente con homologación

Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	200 mg
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 50, 100
Resolución de conteo (Condiciones de laboratorio)	750.000

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Tipo de batería / acumulador	Pb
Conexión de la batería	Terminales enchufables

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	4 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	695×405×495 mm
Peso neto	8,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes


Peso neto aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	11 kg
Peso de envío	27,9 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-228-216
Número de artículo para calibración DAkkS	962-128-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPCIÓN



FACTORY

