

KERN CCS 3T-3L

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Aanbevolen justeergewicht | 3000 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,0005 kg |
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 500 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 2 kg |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 320×350×125 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1500×1500×108 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | metaal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1500×1500 mm |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Afreesinrichting kabellengte | 5 m |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| PLU - totaal | 100 |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | IP23 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telsysteem |
| Productfamilie | CCS |

Meetsysteem

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Referentie weegschaal - artikelnummer | CFS 6K0.1 |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer | KIP 3000V20LM |
| Weegstelsysteem | Rekmeetstrip |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max] | 6 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max] | 3000 kg |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 100 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 1 kg |
| Linearisatie | ± |
| Referentie weegschaal - Linearisatie | 200 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie | 2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,0002 kg |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid | 100 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 1 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg lb |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |

KERN CCS 3T-3L

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

Tellen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 30.000.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO CH |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 70 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 60 h |
| Type batterij/accu | Pb |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 4 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1550×1550×265 mm |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 110 kg |
| Brutogewicht ca. | 115 kg |
| Verzendgewicht | 115 kg |

Diensten

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-132-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

