


# KERN CCS 600K-1

# KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



|   |             |
|---|-------------|
| Aanbevolen justeergewicht                                     | 600 kg (M1) |
| Inslingertijd   | 2 s         |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]                          | 0,0005 kg   |
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]  | 500 mg      |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,4 kg      |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Type display                  | LCD   |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |
| Scherm cijferhoogte           | 20 mm |

## Ontwerp

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 320×350×125 mm   |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1200×1500×108 mm |
| Materiaal behuizing            | kunststof        |
| Materiaal weegoppervlak        | metaal, gelakt   |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1200×1500 mm     |
| Kabellengte                    | 1,5 m            |
| Afreesinrichting kabellengte   | 5 m              |
| Materiaal meetcel(len)         | aluminium        |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓                |

## Functies

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar              |
| PreTare-functie                                 | ✓                          |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie                                      | ✓                          |
| Tolerantie wegen                                | ✓                          |
| Omrekeningsfunctie                              | ✓                          |
| Recept/samenstellingsniveau                     | Rez A (Netto-totaal)       |
| PLU - totaal                                    | 100                        |
| Totale geheugenfunctie                          | ✓                          |
| Geheugenfunctie                                 | ✓                          |
| Interfaces                                      | RS-232 standaard           |
| Bescherming IP - scherm                         | IP23                       |
| Bescherming IP - meetcel                        | IP65                       |
| Bescherming IP - plateau                        | IP65                       |

## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Telsysteem           |
| Productfamilie   | CCS                  |

## Meetsysteem

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Referentie weegschaal - artikelnummer        | CFS 6K0.1                    |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer       | KIP 600V20M                  |
| Weegsysteem                                  | Rekmeetstrip                 |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]     | 6 kg                         |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]    | 600 kg                       |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]   | 100 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]  | 0,2 kg                       |
| Linearisatie                                 | ±                            |
| Referentie weegschaal - Linearisatie         | 200 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie        | 0,4 kg                       |
| Reproduceerbaarheid                          | 0,0002 kg                    |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid  | 100 mg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 0,2 kg                       |
| Vooraf ingestelde eenheid                    | kg                           |
| Eenheden                                     | kg<br>lb                     |
| Justermogelijkheden                          | Justering met extern gewicht |

# KERN CCS 600K-1

# KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

## Tellen

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 100 mg                         |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g                            |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar  | ✓                              |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | n (willekeurig aantal stukken) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 6.000.000                      |

## Stroomvoorziening

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 500 mA            |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>CH              |
| Accu oplaadtijd  | 12 h                    |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 70 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 60 h                    |
| Type batterij/accu   | Pb                      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 0 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Verpakking & verzending

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 4 d              |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1025×1025×235 mm |
| Nettogewicht                  | 110 kg           |
| Verzendmethode                | Expeditie        |
| Nettogewicht ca.              | 110 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 115 kg           |
| Verzendgewicht                | 115 kg           |

## Diensten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie              | 962-130-127   |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517   |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

