

# KERN CIB 10K-3

# KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti



Display altezza cifre 18 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 350×330×120 mm  
Materiale alloggiamento plastica  
Materiale piatto di pesata acciaio inox  
Dimensioni superficie di pesata (L×P) 315×215 mm  
Apparecchio indicatore lunghezza cavo 5 m  
Piedini di livellamento regolabili ✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando 34  
Funzione PreTare ✓  
Funzione di tara manualmente (più volte)  
Funzione di conteggio ✓  
Pesata tolleranza ✓  
Pesata tolleranza - tipo di segnale acusticamente visivo  
Livello di miscela/somma Sum A  
Protetta IP - cella di carico IP65

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 500 mg  
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali 5 g  
Peso di riferimento conteggio inseribile ✓  
Numero pezzi di riferimento n (qualsiasi numero di pezzi)  
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) 30.000

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max  
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V, 1000 mA  
Alimentatore di rete tipo Alimentatore di rete  
Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione  
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO UK CH  
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO AUS

## Categoria

Marchio KERN  
Categoria di prodotto Bilance industriali  
Gruppo di prodotti Bilancia contapezzi  
Famiglia di prodotti CIB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica  
Sistema di pesata Estensimetro  
Portata [Max] 15 kg  
Divisione [d] 0,001 kg  
Risoluzione 15.000  
Linearità ± 0,002 kg  
Riproducibilità 0,001 kg  
Range di tara 15 kg  
Unità preimpostata kg  
Unità di misura kg  
Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno  
Peso di calibrazione consigliato 15 kg (M1)  
Tempo di stabilizzazione 2 s  
Tempo di riscaldamento 30 min  
Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,003 kg  
Scorrimento massimo (15 minuti) 4 g  
Scorrimento massimo (30 minuti) 8 g

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display LCD  
Display retroilluminato blu, giallo, verde, rosso

# KERN CIB 10K-3

# KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

	UK
	US
	CH
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	90 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	160 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	385×400×150 mm
Peso netto	3,99 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	5,184 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

