

KERN CIB 3K-4

KERN

Robuste Zählwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie, Checkweighing-Display, Zählauflösung 30.000 Punkte



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Display Hinterleuchtung | blau, gelb, grün, rot |
| Display Segmente | 6 |
| Display Ziffernhöhe | 18 mm |

Bauform

| | |
|------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 350×330×120 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 315×215 mm |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 34 |
| PreTare-Funktion | ✓ |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 100 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 1 g |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar | ✓ |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | free |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 30.000 |

Energieversorgung

| | |
|--|----------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12V, 1000mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO AUS UK |

Kategorie

| | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Zählwaage |
| Produktfamilie | CIB |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 3 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0002 kg |
| Auflösung | 15.000 |
| Linearität | ± 0,002 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 kg |
| Tarierbereich | 3 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 3 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 30 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,003 kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 800 mg |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 1,6 g |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------|-----|
| Display-Art | LCD |
|-------------|-----|

KERN CIB 3K-4

KERN

Robuste Zählwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie, Checkweighing-Display, Zählauflösung 30.000 Punkte

| | |
|---|--------------|
| | US |
| | CH |
| Akku Ladezeit | 14 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 90 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 160 h |
| Batterie-/Akkuart | Pb |
| Batterieanschluss | Steckklemmen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 15 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 85 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |

Verpackung & Versand


| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 400×385×146 mm |
| Nettogewicht | 3,517 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 4,2 kg |
| Versandgewicht | 4,5 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-247 |
| Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung | 963-127 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

