

# KERN CIB 3K-4

# KERN

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points



Écran hauteur de chiffres 18 mm

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H) 350×330×120 mm  
Matériau boîtier plastique  
Matériau plateau de pesée inox  
Dimensions surface de pesée (L×P) 315×215 mm  
Afficheur longueur de câble 5 m  
Vis de nivellement réglables ✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 34  
Fonction PreTare ✓  
Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)  
Fonction comptage ✓  
Pesée de tolérance ✓  
Pesée de tolérance - type de signal acoustique optique  
Niveau de formule / de sommation Sum A  
Protection IP - capteur de charge IP65

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 100 mg  
Poids minimale par pièce au comptage (normal) 1 g  
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence ✓  
Quantité de référence n (tout nombre de pièces)  
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) 30.000

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max  
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V, 1000 mA  
Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation  
Alimentation fourni Batteries et alimentation électrique  
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO UK CH  
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO AUS UK

## Catégorie

Marque KERN  
Catégorie de produits Balance d'industrie  
Groupe de produit Balance compteuse  
Famille de produits CIB

## Système de mesure

Type de construction de la balance Balance à une plage  
Système de pesée Jauge de contrainte  
Portée [Max] 3 kg  
Lecture [d] 0,0002 kg  
Résolution 15.000  
Linéarité ± 0,002 kg  
Reproductibilité 0,001 kg  
Plage de tare 3 kg  
Unité prééglée kg  
Unités de mesure kg  
Possibilités d'ajustage Ajustement avec poids externe  
Poids de réglage recommandé 3 kg (M1)  
Temps de stabilisation 2 s  
Temps de préchauffage 30 min  
Charge excentrée à 1/3 [Max] 0,003 kg  
Fluage maximal (15 minutes) 800 mg  
Fluage maximal (30 minutes) 1,6 g

## Homologation

Sigle CE ✓

## Écran

Écran type LCD  
Écran rétroéclairage bleu, jaune, vert, rouge

# KERN CIB 3K-4

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points

	US
	CH
Batterie temps de chargement	14 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	90 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	160 h
Type de pile/accu	Pb
Connexion de la batterie	Borniers à fiches

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	15 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	400×385×146 mm
Poids net	3,517 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,6 kg
Poids brut env.	4,2 kg
Poids d'expédition	4,5 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

