

# KERN CIB 3K-4

# KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti



Display altezza cifre 18 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 350×330×120 mm

Materiale alloggiamento plastica

Materiale piatto di pesata acciaio inox

Dimensioni superficie di pesata (L×P) 315×215 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo 5 m

Piedini di livellamento regolabili ✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando 34

Funzione PreTare ✓

Funzione di tara manualmente (più volte)

Funzione di conteggio ✓

Pesata tolleranza ✓

Pesata tolleranza - tipo di segnale acusticamente visivo

Livello di miscela/somma Sum A

Protetta IP - cella di carico IP65

## Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 100 mg

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali 1 g

Peso di riferimento conteggio inseribile ✓

Numero pezzi di riferimento n (qualsiasi numero di pezzi)

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) 30.000

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V, 1000 mA

Alimentatore di rete tipo Alimentatore di rete

Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO UK CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO AUS

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CIB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3 kg
Divisione [d]	0,0002 kg
Risoluzione	15.000
Linearità	± 0,002 kg
Riproducibilità	0,001 kg
Range di tara	3 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,003 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 g

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	blu, giallo, verde, rosso

# KERN CIB 3K-4

# KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

	UK
	US
	CH
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	90 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	160 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×385×146 mm
Peso netto	3,517 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	4,5 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

