

KERN CIB 3K-4

KERN

Balança de contagem robusta com grande memória de artigos, filosofia de funcionamento conveniente e ecrã especial de controlo das pesagens (checkweighing), resolução de contagem de 30.000 pontos



Ecrã retroiluminado	azul, amarelo, verde, vermelho
Ecrã altura de dígitos	18 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	350×330×120 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	315×215 mm
Visor comprimento do cabo	5 m
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Número de teclas para operação	34
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Nível de receita/summing	Sum A
Protecção IP - célula de carga	IP65

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	100 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	1 g
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 1000 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CIB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	3 kg
Leitura [d]	0,0002 kg
Resolução	15.000
Linearidade	± 0,002 kg
Reprodutibilidade	0,001 kg
Zona de tara	3 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,003 kg
Fluência máxima (15 minutos)	800 mg
Fluência máxima (30 minutos)	1,6 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

KERN CIB 3K-4

KERN

Balança de contagem robusta com grande memória de artigos, filosofia de funcionamento conveniente e ecrã especial de controlo das pesagens (checkweighing), resolução de contagem de 30.000 pontos

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador tiempo de carga	14 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	90 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	160 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Conexão da bateria	Terminais de encaixe

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	15 %
Humidade ambiente [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	400×385×146 mm
Peso líquido	3,517 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,6 kg
Peso bruto aprox.	4,2 kg
Peso de envio	4,5 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkKS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

