

KERN CIB 6K-4

KERN

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points



Écran hauteur de chiffres 18 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H) 350×330×120 mm
Matériau boîtier plastique
Matériau plateau de pesée inox
Dimensions surface de pesée (L×P) 315×215 mm
Afficheur longueur de câble 5 m
Vis de nivellement réglables ✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 34
Fonction PreTare ✓
Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)
Fonction comptage ✓
Pesée de tolérance ✓
Pesée de tolérance - type de signal acoustique optique
Niveau de formule / de sommation Sum A
Protection IP - capteur de charge IP65

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal) 2 g
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence ✓
Quantité de référence n (tout nombre de pièces)
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) 30.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V, 1000 mA
Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation
Alimentation fourni Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO UK CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO AUS UK

Catégorie

Marque KERN
Catégorie de produits Balance d'industrie
Groupe de produit Balance compteuse
Famille de produits CIB

Système de mesure

Type de construction de la balance Balance à une plage
Système de pesée Jauge de contrainte
Portée [Max] 6 kg
Lecture [d] 0,0005 kg
Résolution 12.000
Linéarité ± 0,002 kg
Reproductibilité 0,001 kg
Plage de tare 6 kg
Unité prééglée kg
Unités de mesure kg
Possibilités d'ajustage Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé 5 kg (M1)
Temps de stabilisation 2 s
Temps de préchauffage 30 min
Charge excentrée à 1/3 [Max] 0,003 kg
Fluage maximal (15 minutes) 2 g
Fluage maximal (30 minutes) 4 g

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran type LCD
Écran rétroéclairage bleu, jaune, vert, rouge

KERN CIB 6K-4

KERN

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points

	US
	CH
Batterie temps de chargement	14 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	90 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	160 h
Type de pile/accu	Pb
Connexion de la batterie	Borniers à fiches

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	15 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	385×395×147 mm
Poids net	3,55 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,6 kg
Poids brut env.	4,4 kg
Poids d'expédition	4,5 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

