

# KERN CKE 360-3

# KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti



Scorrimento massimo (30 minuti) 20 mg

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tipo di display                           | LCD                  |
| Display dimensioni                        | 89×30 mm             |
| Display retroilluminato                   | sì                   |
| Display altezza cifre - cifra più piccola | 20 mm                |
| Display altezza cifre                     | 25 mm                |
| Linguaggi dell'interfaccia utente         | Linguaggio simbolico |

## Design

|  |                |
|--|----------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)                             | 163×245×65 mm  |
| Dimensioni anello protettivo antivento - all'interno (Ø×A)   | 90×40 mm       |
| Dimensioni anello protettivo antivento - all'esterno (Ø×A)   | 106×42 mm      |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)                  | 163×245×123 mm |
| Materiale alloggiamento del display                          | Plastica       |
| Materiale alloggiamento                                      | Plastica ABS   |
| Materiale piatto di pesata                                   | plastica       |
| Materiale piattaforma  | Acciaio inox   |
| Materiale protettivo antivento                               | plastica       |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø)                          | 82 mm          |
| Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio | 0,1 Nm         |
| Piedini di livellamento regolabili                           | ✓              |

## Funzioni

|   |        |
|---|--------|
| Numero di tasti per il comando  | 7      |
|   | off    |
|   | 5 min  |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete  | 2 min  |
|   | 1 min  |
|   | 30 min |
|   | 60 min |
|   | 30 sec |
|   | off    |
|   | 5 min  |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 2 min  |
|   | 1 min  |
|   | 30 min |
|   | 60 min |
|   | 30 sec |
| Funzione PreTare  | ✓      |

## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | KERN                |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia contapezzi |
| Famiglia di prodotti  | CKE                 |

## Sistema di misura

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo di bilancia   | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata  | Estensimetro             |
| Portata [Max]      | 360 g                    |
| Divisione [d]      | 0,001 g                  |
| Risoluzione        | 360.000                  |
| Linearità          | ± 0,005 g                |
| Riproducibilità    | 0,001 g                  |
| Range di tara      | 360 g                    |
| Unità preimpostata | g                        |

kg  
g  
gn  
dwt  
ozt  
lb  
oz  
ffa  
PCS

Unità di misura

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Possibilità di regolazione       | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 g (F1)                     |
| Possibili punti di regolazione   | 100 g; 200 g; 350 g            |
| Tempo di stabilizzazione         | 3 s                            |
| Tempo di riscaldamento           | 120 min                        |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]    | 0,01 g                         |
| Scorrimento massimo (15 minuti)  | 10 mg                          |

# KERN CKE 360-3

# KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Funzione di tara                    | manualmente (più volte)   |
| Determinazione percentuale          | ✓   |
| Funzione di conteggio               | ✓   |
| Pesata tolleranza                   | ✓   |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | acusticamente visivo  |
| Pesate sottobilancia                | Gancio (incluso nella consegna)   |
| Interfacce                          | RS-232 (opzionale)<br>Ethernet (opzionale)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale)<br>USB-Device (opzionale)<br>KUP<br>WiFi (opzionale) |
| Protetta IP - unità completa        | -   |

## Conteggio

|   |  |
|---|--|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                         | 2 mg                                     |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 20 mg                                    |
| Peso di riferimento conteggio inseribile                          | ✓  |
| Numero pezzi di riferimento                                       | 5, 10, 20, n (qualsiasi numero di pezzi) |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)              | 180.000                                  |

## Alimentazione

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 5,9V, 1A                  |
| Alimentatore di rete tipo   | Alimentatore di rete      |
| Alimentazione in dotazione  | Alimentatore              |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH    |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | EURO<br>UK<br>US<br>CH    |
| Accumulatore opzionale  | Accu opzionale            |
| Accumulatore tempo di carica  | 8 h                       |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 24 h                      |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 48 h                      |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Batteria                      | 4×1.5 V AA            |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion                |
| Collegamento della batteria   | Inserito per batteria |
| Batteria tempo di carica      | 20 h                  |

## Condizioni ambientali

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Max]   | 80 %   |
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 235×365×175 mm  |
| Peso netto                     | 0,84 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,85 kg         |
| Peso di spedizione             | 3 kg            |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS        | 963-127 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

